

WELDAS®

**Svetskyddshandske, par 10-2750, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094126 9
GTIN	8718564520941
Artikelklass	06E

**Beskrivning****Utförande:**

**10-2750.** Bekväm **olja- och vattenresistent** svetsarhandske av **nöt- spalt- och helläder** med **COMFOflex® teknik** och KEVLAR® 4 ply + 5 ply söm. Med rak tumme. **Värmebeständig upp till 250 °C kontaktvärme.** Krage med bomullsfoder.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	9
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Svetshandskar
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
Användningsdata	Flergångs
Längd	360 mm
Hållarmaterial	Oxspalt-, oxhelläder

Material	Oxspalt-, oxhelläder
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Typ A/B
Svetsmetod	MIG/MAG
Färg	gul / vit
Produktslag	Svetshandskar

---

## Tillbehör

Svetshandske 44-3008LB	094135
------------------------	--------