

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250023 32/16 |
| GTIN | 4045197782649 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Hävarm | 259015 12 |
| Fjäderstift-sats | 259047 4 |
| Huvudängd L ₁ | 34 mm |
| Skaftmått | 32 mm |
| totallängd L | 170 mm |
| Fjäder-sats | 259044 6 |
| Hävarmsskruv | 259018 11 |
| Vändskärsstorlek | 16 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 40 mm |
| Underläggsplatta | 259031 35 |
| ISO-kod hållare | PCKNR/L 3232P16 |
| Passande vändskär | CN.. 1606.. |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 75 grad |

| | |
|-------------|---------------|
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Plansvarvning |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Fjäderstiftsats10 delar Typ 4 | 259047 4 |
| Underläggsplatta Typ 35 | 259031 35 |
| Fjäder-sats10 delar Typ 6 | 259044 6 |
| Hävarm Typ 12 | 259015 12 |
| Hävarmsskruv Typ 11 | 259018 11 |