

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 1906..
totallängd L	170 mm
Fjäder-sats	259044 7
Underläggsplatta	259031 36
Hävarm	259015 13
Hävarmsskruv	259018 13
Fjäderstift-sats	259047 5
ISO-kod hållare	PCKNR/L 3232P19
Skaftmått	32 mm
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 13	259015 13
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7