

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	259031 35
totallängd L	150 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Hävarm	259015 12
ISO-kod hållare	PCKNR/L 2525M16
Passande vändskär	CN.. 1606..
Skaftmått	25 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäder-sats	259044 6
Fjäderstift-sats	259047 4
Vändskärsstorlek	16 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Underläggsplatta Typ 35	259031 35