


**Minislipband Ø 90×100 mm, KK770J, Kornstorlek: 320****Beställningsdata**

Ordernummer	568556 320
GTIN	4018875275580
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Kompaktkorn består av många enskilda korn av korund. Genom kontinuerlig frisättning av nya slipkorn uppnås **konstanta slipresultat** och lång utslitningstid. För **finslipning av höglegerat stål, kromnickelstål, titanlegeringar etc.**

Minislipband Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Användningsdata:

På ytstrip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Öppen kornspridning kräver ett lägre arbetstryck, jämn nötning.

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	320
Slipbandsdiameter	90 mm
Slipbandets bredd	100 mm
Slipmedel	Korund
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
tillverkarens beteckning	KK770J
Maskin	Satineringsmaskin
maximalt varvtal:	5000 min ⁻¹
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Fästvals Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR
Fästvals Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
Fästvals Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
Fästvals Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD