



Griptång med svängbar undre käft, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	708903 250
GTIN	3662424019845
Artikelklass	73R

Beskrivning

Utförande:

Enkel och säker att använda. Öppnas snabbt utan ansträngning med **lossningsreglaget** på det undre handtaget. Med stort gripområde och stort gripdjup, snabbinställning i fem lägen och extra fininställning. Undre käft med djupt urtag för fasthållning av U- och vinkelprofiler, rör med mera. Räfflade käftar och extra stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

För säker fasthållning av profiler, platt material och rör. Spännkraften inställbar upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av krommolybden-vanadinstål; sänksmidda.

Teknisk beskrivning

gripvidd vinkelprofiler	50 mm
käftlängd	60 mm
totallängd	250 mm
gripvidd runda material	110 mm
Produktslag	Griptång