

HOLEX**ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning, ET 25, nom. spann-Ø d: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309447 3,5
GTIN	4045197782991
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre **centreringsfel** (för erforderlig koncentration och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Teknisk beskrivning

nom. spann-Ø d	3,5 mm
fäste	ET 25
Norm	Verkstadsnorm
Utvändig-Ø D	26 mm

totallängd L	35 mm
Axialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning	0,4 mm
Radialkompensation R brotschning	0,05 mm
Produktslag	Spännhylsa