

HOLEX**ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning, ET 40, nom. spänn-Ø d: 9 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309449 9
GTIN	4045197783257
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre **centreringsfel** (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till :

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Norm: Verkstadsnorm

Radialkompensation R brotschning: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	9 mm
fäste	ET 40
Norm	Verkstadsnorm

Utvändig-Ø D	41 mm
totallängd L	49 mm
Axialkompensation	0,2 mm
Radialkompensation R gängbearbetning	0,5 mm
Radialkompensation R brotschning	0,1 mm
Produktslag	Spännhylsa