

**HOLEX****ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning, ET 40, nom. spänn-Ø d: 14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309449 14
GTIN	4045197783295
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad.

**Fördel:**

Genom radialkompensationen utjämnas mindre **centreringsfel** (för erforderlig koncentration och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

**Användningsdata:**

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

**Passar till :**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Norm: Verkstadnorm

Radialkompensation R brotschning: 0,1 mm

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	14 mm
fäste	ET 40
Norm	Verkstadnorm

Utvändig-Ø D	41 mm
totallängd L	49 mm
Axialkompensation	0,2 mm
Radialkompensation R gängbearbetning	0,5 mm
Radialkompensation R brotschning	0,1 mm
Produktslag	Spännhylsa