

HOLEX**ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning, ET 16, nom. spänn-Ø d: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309445 4 |
| GTIN | 4045197782854 |
| Artikelklass | 32Z |

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre **centreringsfel** (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroptionsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------|
| nom. spänn-Ø d | 4 mm |
| fäste | ET 16 |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Utvändig-Ø D | 17 mm |
| totallängd L | 29 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Axialkompensation | 0,1 mm |
| Radialkompensation R gängbearbetning | 0,3 mm |
| Radialkompensation R brotschning | 0,05 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |