

**HOLEX****ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning, ET 32, nom. spänn-Ø d: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309448 8
GTIN	4045197783134
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad.

**Fördel:**

Genom radialkompensationen utjämnas mindre **centreringsfel** (för erforderlig koncentration och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

**Användningsdata:**

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	8 mm
fäste	ET 32
Norm	Verkstadsnorm
Utvändig-Ø D	33 mm

totallängd L	42,5 mm
Axialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning	0,5 mm
Radialkompensation R brotschning	0,1 mm
Produktslag	Spännhylsa