

**HOLEX****ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning, ET 16, nom. spänn-Ø d: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309445 4,5
GTIN	4045197782861
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad.

**Fördel:**

Genom radialkompensationen utjämnas mindre **centreringsfel** (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

**Användningsdata:**

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroptionsmaskiner.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	4,5 mm
fäste	ET 16
Norm	Verkstadsnorm
Utvändig-Ø D	17 mm
totallängd L	29 mm

Axialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning	0,3 mm
Radialkompensation R brotschning	0,05 mm
Produktslag	Spännhylsa