

HOLEX

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning, ET 16, nom. spänn-Ø d: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	309445 5
GTIN	4045197782878
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Utförande:

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre **centreringsfel** (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroptionsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

OBS!:

Endast för nom. Ø. **Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.**

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	5 mm
fäste	ET 16
Norm	Verkstadsnorm
Utvändig-Ø D	17 mm
totallängd L	29 mm

Axialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning	0,3 mm
Radialkompensation R brotschning	0,05 mm
Produktslag	Spännhylsa