

HEDI

Mobil energiförgrening med belysning, Typ: 400



Beställningsdata

Ordernummer	081141 400
GTIN	
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Mobilt grenuttag med robust hårdgummiförstärkt kåpa. 2,5 m anslutningskabel H07RN-F 3G2,5 med jordkontakt 250 V. Utgångsuttag med självlåsand lock. Konfiguration **4x250 V/16 A** uttag med självstängande lock.

Konfiguration **2x400 V/16 A CEE** uttag med självstängande lock.

Bredd: 205 mm

Djup: 205 mm

höjd: 217 mm

ljusflöde: 2000 lm

Antal uttag 250 V: 4

Antal uttag 400 V/16 A: 2

Teknisk beskrivning

Bredd	205 mm
Djup	205 mm
Antal uttag 250 V	4
höjd	217 mm
Antal uttag 400 V/16 A	2
ljusflöde	2000 lm

Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Energiförgrening