

Garant**Hi5 högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Skär-Ø D _c	40 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
Ø D ₃	25,6 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
Utkragningslängd L ₁	50 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	1,4 mm
totallängd L _{tot}	110 mm
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad

Skafutförande	weldon-skaft
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Skrivsats förvändskär10 delar	219884
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP