

**Garant****Hi5 högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Antal skär Z	2
Skrivsats förvändskär	219883 (10IP; 2,2 Nm)
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
totalängd L <sub>tot</sub>	35 mm
Fästgंगा M	M12
Invändig	ja
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Serie	Hi5
Skaftutförande	med gänga
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Skrivsats förvändskär10 delar	219884
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2