

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
Skruvsats förvändskär	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	48,6 mm
Antal skär Z	6
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
Skär-Ø D_c	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,4 mm

Invändig	ja
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar	219884
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP