



Bitsortiment med bitsskruvmejsel och hylsor 65 delar, ESD



Beställningsdata

Ordernummer	676175
GTIN	4010995399719
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

Alla vanliga, små profilstorlekar med 4 mm bitshållare ingår i sortimentet. Bits-spärnyckel med 5° omtagsvinkel. ESD finmekanikergrepp för arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 28 mm, 4 mm för Phillips: Vardera 1 st storlek 000; 00; 0; 1

Bits, längd 28 mm, 4 mm, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

Vardera 1 st storlek 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 tum

Bits, längd 28 mm, 4 mm för invändig Torx®: Vardera 1 st storlek TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Bits, längd 28 mm, 4 mm för spår: Vardera 1 st storlek 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Bits, längd 28 mm, 4 mm för Pentalobe: Vardera 1 st storlek PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6

Hylsnyckelinsatser, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

Vardera 1 st storlek 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 tum

Adapter: 1 st 1/4 tum bitsskaft – 4 mm invändig sexkant

Bitspärnyckel: 1 st för bits C 6,3 och E 6,3; med tumhjul

Förlängning 4 mm: 1 st 100 mm

ESD finskruvhandtag med 4 mm fäste: 1 St. 110 mm

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Pentalobe-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Bitsverktyg