

Ansell**Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-435, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094757 8
GTIN	10076490470934
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshandskar i kategori III.

AlphaTec® 58-435. Skyddshandske av bärarlöst nitrilmaterial med innerfoder av bomullsvelour. Hög flexibilitet och mycket bra fingerrörlighet. Den åtsittande passformen gör att handsken sitter på ordentligt på handflatan. Den effektiva nitrilbeläggningen ger ett enastående skydd mot skärsår, sticksador och skrapsår. En stängbar barriär på skaftet förhindrar att det kommer droppar på underarmarna, det förlängda skaftet utökar skyddet upp till underarmen.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

EN 374:2016: Typ A (AJKLOPT)

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Serie	AlphaTec®
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III

Innehåll	12
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Silikonfri
Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (AJKLOPT)
Kemikaliebeständighet	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Material	Nitril
Hållarmaterial	Nitril
AQL	0,65
användningsområde	Allround
Längd	380 mm
Tjocklek	0,4 mm
Färg	svart / grön
Användningsdata	Flergångs
vikt	59 g
Skärskyddsklass	A
Beläggning	Nitril
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar