

Ansell**Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par ActivArmr 70-765,
Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094622 9
GTIN	10076490440241
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

Vantage® 70-765. Kevlar® Genomskärningsskyddad handske i kombination med högkvalitativt läder på handens insida. Med **förstärkta tummar** och sömmar på baksidan av fingrarna för förbättrat skärskydd. Lämplig för borttagning av arbetsstycken (t.ex. plåt) på robotsvetsningsarbetsplatser.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Skärskyddsklass: D

Längd: 235 mm

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Handskslag	Värmeskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp

Handskegenskap	Flamresistens nivå X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Kontaktvärme upp till	200 °C
Hållarmaterial	Nylon, akryl, Kevlar®
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
Färg	grå/grön
Användningsdata	Flergångs
Längd	235 mm
Innehåll	12
Tvättning	40 °C kulörtvätt
användningsområde	Allround
användningsområde	Heavy Duty
Stickningsteknik	10G
Skärskyddsklass	D
vikt	88,7 g
Produktslag	Värmeskyddshandskar