

**Ansell****Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par HyFlex® 11-501,  
Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094625 8
GTIN	10076490492363
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

**HyFlex® 11-501.** Nitrilbelagd **skärskyddshandske** med extra skydd mot värme och smältstänk.  
**Hög rörlighet** med Ansell Intercept Technology™. **Antistatisk enligt EN 1149.**

**Norm:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	8
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Värmeskyddshandskar
Handskegenskap	Flamresistens nivå X

Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Silikonfri
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktvärme upp till	100 °C
Hållarmaterial	Lycra®, Kevlar®
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
Färg	turkos/grå
Material	Nitril
Användningsdata	Flergångs
Längd	206 mm
Innehåll	12
Tvättning	40 °C kulörtvätt
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	13G
Skärskyddsklass	D
Norm	EN 407
vikt	25,9 g
Produktslag	Värmeskyddshandskar