

Ansell**Köldskyddshandske, par, ActivArmr® 97-011, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094823 8
GTIN	76490457211
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

ActivArmr® 97-011. Vinterhandske med 3/4-nitrilbeläggning mot vind-, vätske- och köldpåverkan. **God greppsäkerhet** genom grov beläggning. Med **andningsaktiv dubbelväv** och **mjukt innerfoder**.

Utförande reklamtext:

ActivArmr® 97-011. Vinterhandske med 3/4-nitrilbeläggning mot vind-, vätske- och köldpåverkan.

- **Hög greppsäkerhet tack vare grov beläggning på handflatan.**
- **God synlighet tack vare orangefärgat bärarmaterial av polyesterakryl.**
- **Med andningsaktiv dubbelväv och mjukt innerfoder.**

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Serie	ActivArm [®]
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	6
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	10G
Skärskyddsklass	A
Längd	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Hållarmaterial	Polyesterakryl
Material	Nitril
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	3/4 beläggning
Färg	svart / orange
vikt	72,1 g
Produktslag	Köldskyddshandske