

**Ansell****Kölskyddshandske, par, ActivArmr® 97-011, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094823 10
GTIN	76490039806
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

**ActivArmr® 97-011. Vinterhandske** med 3/4-nitrilbeläggning mot vind-, vätske- och köldpåverkan. **God greppsäkerhet** genom grov beläggning. Med **andningsaktiv dubbelväv** och **mjukt innerfoder**.

**Utförande reklamtext:**

**ActivArmr® 97-011. Vinterhandske** med 3/4-nitrilbeläggning mot vind-, vätske- och köldpåverkan.

- **Hög greppsäkerhet tack vare grov beläggning på handflatan.**
- **God synlighet tack vare orangefärgat bärmaterial av polyesterakryl.**
- **Med andningsaktiv dubbelväv och mjukt innerfoder.**

**Användningsdata:**

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

**Användning reklamtext:**

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

**Norm:**

EN 388; EN 511

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

## Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Serie	ActivArm <sup>®</sup>
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	6
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	10G
Skärskyddsklass	A
Längd	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Hållarmaterial	Polyesterakryl
Material	Nitril
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	3/4 beläggning
Färg	svart / orange
vikt	72,1 g
Produktslag	Köldskyddshandske