

Garant**Minibågfil Ergonomiskt handtag****Beställningsdata**

Ordernummer	581195
GTIN	4045197786203
Artikelklass	58Z

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt bygelsåg **ergonomiskt handtag** för **arbete utan trötthet** på svårtillgängliga ställen. Den dynamiska formen garanterar ett **perfekt kraftflöde** och ger mer kontroll vid sågbladet. Steglös bladspänning via räfflad mutter.

Bladlängd 150 mm.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavsiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavsiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

leveransinnehåll:

Inklusive **universalsågblad** för metall, aluminium, trä och plast.

Teknisk beskrivning

totallängd	260 mm
Bladlängd	150 mm
Grepposition, inställbar	nej
Monterat sågblad	Universalsågblad
lämplig för sågblad	Aluminium

lämplig för sågblad	metall
lämplig för sågblad	Trä
lämplig för sågblad	Plast
Produktslag	Bågsåg

Tillbehör

Sågbladssats, 12 delar "PUK" trä (313)14 tänder/tum	581260
Sågbladssats, 12 delar "PUK" universell (310)25 tänder/tum	581270
Sågbladset, 12 delar "PUK"-såg metall (312)32 tänder/tum	581250