



Våt- och torrdammsugare AERO, tillverkarens beteckning: 21-01



Beställningsdata

Ordernummer	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Artikelklass	07C

Beskrivning

Utförande:

Robust och kraftfull **våt-/torrdammsugare** med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. **Avskilningsgrad > 99,9 %**. Kompakt universaldammsugare med Push & Clean **filterrengöringssystem**.

leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, krökt handrör, våtfilter och tvättbart filterelement (PET).

OBS!:

Fler säkerhetsugare för alla riskklasser (hälsosafarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).

Teknisk beskrivning

Utblåsfunktion	ja
vikt	7,5 kg
luftvolymström	60 l/s
behållarvolym	20 l
Bredd	385 mm

sugslangslängd	2,5 m
antal turbiner	1
höjd	505 mm
effektförbrukning	1250 W
Längd	375 mm
Slangdiameter	32 mm
tillverkarens beteckning	AERO 21-01 PC
Avskiljningsgrad	99,9 %
vakuum	210 mbar
kabellängd	5 m
bullernivå	64 dB(A)
Filterrengöring	Push & Clean-system
Filtersystem	PET-filterelement
anmärkning	Kompakt
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Förlängningsrör av rostfritt stål tillverkarens beteckning 8074

078556 8074

Golvmunstycke, 400 mm brett tillverkarens beteckning 3666

078555 3666