



## Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X3



### Beställningsdata

Ordernummer	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Artikelklass	92L

### Beskrivning

#### Utförande:

Fotsteg och stolpar av aluminium med fastskruvad anslutning fotsteg-stolpe och 80 mm djupa, räfflade fotsteg. Hög stabilitet tack vare konisk konstruktion. Hals säkra stegfötter. Steglutning 20°. Stegavstånd 235 mm.

#### Norm:

Gemäß DIN EN 131.

### Teknisk beskrivning

utvändig bredd längst ned	0,43 m
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
vikt	4,4 kg
arbetshöjd ca.	2,25 m
stegens längd	0,69 m
Steg utförande	steg 2

längd L	0,69 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege