

**Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X4****Beställningsdata**

Ordernummer	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Artikelklass	92L

**Beskrivning****Utförande:**

Fotsteg och stolpar av aluminium med fastskruvad anslutning fotsteg-stolpe och 80 mm djupa, räfflade fotsteg. Hög stabilitet tack vare konisk konstruktion. Hals säkra stegfötter. Steglutning 20°. Stegavstånd 235 mm.

**Norm:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Teknisk beskrivning**

stegens längd	0,93 m
vikt	5,8 kg
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
arbetshöjd ca.	2,5 m
utvändig bredd längst ned	0,46 m
Steg utförande	steg 2

längd L	0,93 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege