

## HEDI

### Maskinkabelvinda av plast med tre uttag, Typ: 40N



#### Beställningsdata

Ordernummer	081116 40N
GTIN	4003644000098
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

**Utförande:**

med GS-märkning.

**Maskinkabelvinda av plast.** Kabelända med höghållfast 3-stiftskontakt, helt jordad, stänkskyddad, IP44. 3-vägsuttag med självstängande lock. Kan **även användas** utomhus. Motsvarar **BGI 600** (Industri). Stänkskydd IP 44.

neopren-kabel

**Funktion:**

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Teknisk beskrivning

Kabelklass	H07RN-F
kabelkonstruktion	3G1,5
kabellängd	40 m
material kabel	Neopren
IP-skyddsklass	IP 44

märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Material hus	Plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabeltrumma