

HEDI

Kabelvinda av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 40B



Beställningsdata

Ordernummer	081127 40B
GTIN	
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskydds brytare.

· Överhettningsskydd.

Med självstängande lock. För **permanent** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

PU-pansarkabel Plus.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

material kabel	Pansarkabel
kabellängd	40 m
kabelkonstruktion	3G1,5

IP-skyddsklass	IP 44
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
Kabelklass	H07BQ-F
Material hus	Plast
Antal uttag	3
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma