

HEDI

Kabelvinda, plast, Typ: 25N



Beställningsdata

Ordernummer	081125 25N
GTIN	4003644000074
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare. Med självstängande lock. För **permanent** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP-skyddsklass: IP 44

slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

märkeffekt utrullad: 3500 (16A) W

Kabelklass: H07RN-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: Neopren

kabellängd: 25 m

Antal uttag: 3

Teknisk beskrivning

kabelkonstruktion	3G1,5
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
material kabel	Neopren
kabellängd	25 m
Kabelklass	H07RN-F
märkeffekt utrullad	3500 (16A) W
IP-skyddsklass	IP 44
Antal uttag	3
Material hus	Plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma