

uvex**Handske, par uvex C500 XG, Handskstorlek: 7**

Beställningsdata

Ordernummer	094555 7
GTIN	4048612040041
Artikelklass	04W

Beskrivning

Utförande:

C500 XG. Den silikonfria genomskärningsskyddade handsken lämpar sig tack vare sin **fullbeläggning** av High-Performance-elastomer väl för krävande arbete i oljig och blöt miljö. Ett **bra grepp på olja** säkerställs genom Xtra-Grip-beläggningen.

uvex 500-serien. Tillförlitlig skärskyddshandske med Bamboo TwinFlex®-teknik av bambuviskos, HPPE och polyamid för en skön bärkänsla och progressiv klimatreglering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	7
Serie	uvex C500
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar

Handskegenskap	Silikonfri
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X42C
Hållarmaterial	Polyamid, HPPE, glas, bambu viskos
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Full beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Färg	antracit/lime
vikt	93 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar