

**uvex****Handske, par uvex C500 XG, Handskstorlek: 8**

## Beställningsdata

Ordernummer	094555 8
GTIN	4048612040058
Artikelklass	04W

## Beskrivning

### Utförande:

C500 XG. Den silikonfria genomskärningsskyddade handsken lämpar sig tack vare sin **fullbeläggning** av High-Performance-elastomer väl för krävande arbete i oljig och blöt miljö. Ett **bra grepp på olja** säkerställs genom Xtra-Grip-beläggningen.

**uvex 500-serien.** Tillförlitlig skärskyddshandske med Bamboo TwinFlex®-teknik av bambuviskos, HPPE och polyamid för en skön bärkänsla och progressiv klimatreglering.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

## Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Serie	uvex C500
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II

Handskegenskap	Silikonfri
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X42C
Hållarmaterial	Polyamid, HPPE, glas, bambu viskos
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Full beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Färg	antracit/lime
vikt	93 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar