



LED-maskinbelysning rund, Typ: 140mm



Beställningsdata

Ordernummer	081435 140
GTIN	4260131235474
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i **aluminiumhus** och en satinerad akrylskiva för en **jämn 160 graders belysning**.

- **Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.**
- **Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.**

Vridbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	300 lm
Belysning	LED-modul
Ljuseffekt	3 W

Energiförsörjning	Nätdriven
ATEX-zon	ingen
totallängd	140 mm
Huvud-Ø	40 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Produktslag	Maskinbelysning