



## LED-maskinbelysning rund, Typ: 250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	081435 250
GTIN	4260131235498
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i **aluminiumhus** och en satinerad akrylskiva för en **jämn 160 graders belysning**.

- **Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.**
- **Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.**

Vridbar.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.

### Teknisk beskrivning

Ljusflöde	900 lm
Belysning	LED-modul
Ljuseffekt	9 W

Energiförsörjning	Nätdriven
ATEX-zon	ingen
totallängd	250 mm
Huvud-Ø	40 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Produktslag	Maskinbelysning