




Hylsnyckelsortiment 1/4; 3/8 tum fyrkant 48 delar



Beställningsdata

Ordernummer	630006
GTIN	4018754260539
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M14.

För tändstift 16 mm.

För spårskruvar med gänga M1,6 – M5.

För Phillipsskruvar med gänga M2 – M6.

För insexskruvar med gänga M4 – M10.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 8 st nr 631000 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

3/8 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 12 st nr 637200 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

3/8 tum tändstiftshylsa: 1 st nr 637310 storlek 16

BITS för Phillips C 6,3: 3 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25

BITS för Pozidriv C 6,3: 1 st nr 675320 storlek 2/25

BITS för spår C 6,3: 6 st nr 675250 storlek 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

BITS för invändig sexkant C 6,3: 5 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8

bitshållare: 2 st motsvarande nr 676800 strl 4/4; 8/4

3/8 tum koppling: 1 st nr 649505 storlek 3

3/8 tum T-handtag: 1 st nr 635700 storlek 165

1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632800 storlek 150

1/4 tum förlängning: 1 st nr 632400 storlek 150
 3/8 tum förlängningar: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
 Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633500 storlek 1/4
 Kardanknut 3/8 tum: 1 st nr 636200 storlek 3/8
 1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632000 storlek 1/4
 3/8 tum spärrnyckel: 1 st nr 635000 storlek 3/8
 Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-22 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-8 mm
Antal delar	48
fyrkantsfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	413 mm
Bredd	230 mm
höjd	57 mm
med QuickRelease	nej
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631000 4,5
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240

Instickshandtag 1/4 tum totallängd mm	632800
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 13 mm	637200 13
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 19 mm	637200 19
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 15 mm	637200 15
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 17 mm	637200 17
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 8 mm	675250 8
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 4 mm	675250 4
Kardanknut, 1/4 tum Typ 1/4	633500 1/4
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 6,5 mm	675250 6,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 22 mm	637200 22
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 3 mm	675250 3
Reducering Typ 3	649505 3
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 5,5 mm	675250 5,5
Hylsnyckelshylsa för tändstift 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637310 16
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675310 3/25
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 14 mm	637200 14
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 11 mm	637200 11

Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 18 mm	637200 18
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 21 mm	637200 21
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637200 16
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 10 mm	637200 10
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Sexkantshylsa 3/8 tum nyckelvidd 12 mm	637200 12
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 8 mm	675240 8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7