




Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar, tumdimensioner



Beställningsdata

Ordernummer	630561
GTIN	4018754261604
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För skruvar / muttrar smed gänga upp till 3/8 tum (amerikanska tumdimensioner).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st nr 631100

storlek 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

Förlängare: 2 st nr 632400

storlek 50; 150

universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelvidder	tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	3/16-1/2 tum
Antal delar	13
Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Kardanknut, 1/4 tum Typ 1/4	633500 1/4
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50