



## Hylsnyckelsortiment för Torx®-skruvar, 1/4 tum fyrkant 21 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	630761
GTIN	4018754261598
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt DIN 3122/3123, **hylsor** enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

#### Användningsdata:

För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3–M8. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5–M20.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel.

#### leveransinnehåll:

Hylsor - för Torx®: 6 st nr 631500 storlek E4; E5; E6; E7; E8; E10

Skruvmejselhylsor - för Torx®: 9 st nr 631801 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-handtag: 1 st. nr 633000

hylsskruvmejsel: 1 st. nr 632800

Förlängare: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150

universalknut: 1 st. nr 633500

spärrskaft: 1 st. nr 632000

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 57 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

### Teknisk beskrivning

Antal delar	21
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel