




Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 44 delar



Beställningsdata

Ordernummer	634411
GTIN	4018754261154
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M4 – M14, för tändstift 16 och 20,8 mm och för insexskruvar med gänga M4 – M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 15 st nr 637000 storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Hylsor extra långa för tändstift: 2 st nr 637310 storlek 16; 20,8

insexhylsor: 7 st. nr 637600 strl 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

u-ringnyckel: 15 st nr 613500 storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

T-handtag: 1 st. nr 635700

Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240

universalknut: 1 st. nr 636200

spärrskaft: 1 st. nr 635000

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 82 mm

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 7-22 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-10 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-10 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	7-22 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Antal delar	44
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	481 mm
Bredd	288 mm
höjd	82 mm
Produktslag	hylsnyckel