



## Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 33 delar metrisk/tum



### Beställningsdata

Ordernummer	634711
GTIN	4018754260430
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M4–M14, för skruvar / muttrar med gänga upp till 9/16 tum (amerikanska tumdimensioner).

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 16 st nr 637000

storlek 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

hylsor tolvkant: 12 st nr 637100 strl. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

T-handtag: 1 st. nr 635700

Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240

universalknut: 1 st. nr 636200

spärrskaft: 1 st. nr 635000

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 57 mm

fyrkantfäste: 3/8 tum

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 7-22 mm

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 1/4-7/8 tum

### Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	7-22 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	1/4-7/8 tum
Nyckelvidder	meter/tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
Antal delar	33
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Längd	413 mm
Bredd	230 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 18 mm	637000 18
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 3/8 tum	637100 3/8
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 7/16 tum	637100 7/16
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 13 mm	637000 13
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 11/32 tum	637100 11/32
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 9/16 tum	637100 9/16
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 5/16 tum	637100 5/16
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 9 mm	637000 9
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 15 mm	637000 15
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 20 mm	637000 20
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 7 mm	637000 7
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75

Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 11 mm	637000 11
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 17 mm	637000 17
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 3/4 tum	637100 3/4
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 5/8 tum	637100 5/8
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 19 mm	637000 19
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637000 16
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 12 mm	637000 12
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum Typ	635000
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 14 mm	637000 14
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 1/2 tum	637100 1/2
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 10 mm	637000 10
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 21 mm	637000 21
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 22 mm	637000 22
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 1/4 tum	637100 1/4
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 11/16 tum	637100 11/16
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 8 mm	637000 8