



## Hylsnyckelsortiment och skift-/ringnyckel, 1/2 tum fyrkant 47 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	638561
GTIN	4018754261178
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M22. Tändstift 16 och 20,8 mm. Insexskruvar med gänga M5 – M12.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 19 st nr 642200

storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Hylsor för tändstift: 2 st nr 642450

storlek 16; 20,8

insexhylsor: 7 st nr 643200

storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

Förlängare: 3 st nr 641000

storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2  
 u-ringnyckel: 13 st nr 613500  
 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24  
 Förvaring i: ABS-plastlåda  
 höjd: 82 mm  
 fyrkantsfäste: 1/2 tum  
 Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-34 mm  
 Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-12 mm

## Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-12 mm
Antal delar	47
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-34 mm
Nyckelvidder	metrisk
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste	1/2 tum
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	481 mm
Bredd	288 mm
höjd	82 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum nyckelvidd 20,8 mm	642450 20,8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613500 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613500 11
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 9 mm	642200 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642200 32
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613500 24
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642200 27
Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642450 16
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642200 30
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642200 34
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642200 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643200 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613500 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613500 15
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643200 5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613500 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643200 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613500 19
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642200 21
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642200 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613500 14
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642200 22
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642200 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642200 15
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643200 6
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642200 16
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643200 4
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642200 18
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643200 7

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642200 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613500 21
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643200 12
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642200 14
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642200 13
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642200 24
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum Typ	640100
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613500 18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642200 17
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641000 75
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642200 10
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2