



Hylsnyckelsortiment tumdimensioner, 1/2 tum fyrkant 23 delar



Beställningsdata

Ordernummer	638711
GTIN	4018754260966
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar smed gänga upp till 3/4 tum (amerikanska storheter).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 17 st nr 642400

storlek 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

Förlängare: 3 st nr 641000 storlek 50; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder	tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	3/8-1.1/4 tum

fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	23
Längd	454 mm
Bredd	253 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11/16 tum	642400 11/16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 1.1/8 tum	642400 1.1/8
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 1.3/16 tum	642400 1.3/16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 5/8 tum	642400 5/8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15/16 tum	642400 15/16
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 3/4 tum	642400 3/4
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 7/16 tum	642400 7/16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 1.1/4 tum	642400 1.1/4
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 9/16 tum	642400 9/16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 1.1/16 tum	642400 1.1/16
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13/16 tum	642400 13/16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 25/32 tum	642400 25/32
Förlängare, 1/2 tum totallängd 50 mm	641000 50
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 1 tum	642400 1
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 1/2 tum	642400 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 3/8 tum	642400 3/8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19/32 tum	642400 19/32

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 7/8 tum	642400 7/8
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2