



Sats med flertands skruvdragarhylsor, 1/2 tum fyrkant 8 delar



Beställningsdata

Ordernummer	639511
GTIN	4018754261680
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;

Hylsor enligt DIN 3124.

In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För tolvtands- / XZN-skruvar med gänga M6–M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 5 st nr 642800 (kort)

storlek M6; M8; M10; M12; M14

3 st nr 642900 (lång)

storlek M8; M10; M12

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	8
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel

Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum För skruvar M6	642800 M6
Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum För skruvar M14	642800 M14
Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum För skruvar M8	642800 M8
Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum För skruvar M12	642800 M12
Fyrkantsskruvdragarinsats, 1/2 tum, lång För skruvar M8	642900 M8
Fyrkantsskruvdragarinsats, 1/2 tum, lång För skruvar M10	642900 M10
Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum För skruvar M10	642800 M10
Fyrkantsskruvdragarinsats, 1/2 tum, lång För skruvar M12	642900 M12