



Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 15 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	633816 6
GTIN	4018754260713
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med sexkanthylsor nr 637200.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 11 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240

universalknut: 1 st. nr 636200

spärrskaft: 1 st. nr 635000

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-19 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Antal delar	15
Nyckelvidder	metrisk
förpackning	ABS-plastlåda

Längd	322 mm
Bredd	134 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8