



Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	633916 6
GTIN	4018754260737
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med sexkanthylsor nr 637200.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 14 st strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-handtag: 1 st. nr 635700

Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240

universalknut: 1 st. nr 636200

spärrskaft: 1 st. nr 635000

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-22 mm
Antal delar	19
fyrkantssfäste	3/8 tum

Längd	322 mm
Bredd	134 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Vändbart spärrskafth med kort handtag, 1/4 tum	632600
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75