



Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 24 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	634316 6
GTIN	4018754260454
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med sexkanthylsor nr 637200

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12, för tändstift och för insexskruvar med gänga M4 – M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor 12-kant resp 6-kant: 11 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Hylsor för tändstift: 1 st. nr 637310 strl. 16

insexhylsor: 7 st. nr 637600 strl 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-handtag: 1 st. nr 635700

Förlängare: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240

universalknut: 1 st. nr 636200

spärrskaft: 1 st. nr 635000

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	24
fyrkantsfäste	3/8 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-10 mm
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-19 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	413 mm
Bredd	230 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 3 mm	637600 3
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 7 mm	637600 7
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637600 6
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637600 8
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm	637600 4
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637600 10
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637600 5
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637310 16
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8