



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 15 delar, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	637714 12
GTIN	4018754260867
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkanthylsor nr 642100.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 12 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 förlängningar: Nr 641000 storlek 130; 255

1 spärrskaft: nr 640100

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Antal delar	15
fyrkantfäste	1/2 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	10-32 mm
Nyckelvidder	metrisk
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
förpackning	ABS-plastlåda

Längd	413 mm
Bredd	226 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255