



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 15 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	637714 6
GTIN	4018754260874
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor nr 642200.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 12 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 förlängningar: Nr 641000 storlek 130; 255

1 spärrskaft: nr 640100

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	15
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-32 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
förpackning	ABS-plastlåda

Längd	413 mm
Bredd	226 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255