



## Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 22 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	637816 6
GTIN	4018754260904
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor nr 642200.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### leveransinnehåll:

Hylsor: 16 st strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

T-handtag: 1 st 641300

Förlängare: 3 st nr 641000 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641600

spärrskaft: 1 st. nr 640100

Förvaring i: ABS-plastlåda

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Antal delar	22
fyrkantssfäste	1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-32 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	454 mm
Bredd	253 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641000 75
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130