



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 28 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	637916 6
GTIN	4018754260850
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor nr 642200.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantsskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 22 st storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

Förlängare: 3 st nr 641000 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	28
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-32 mm

fyrkantsfäste	1/2 tum
Längd	454 mm
Bredd	253 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641000 75
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2