




Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 31 delar, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	638016 12
GTIN	4018754260881
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkanthylsor nr 642100.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6–M22 och insexskruvar med gänga M5 – M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

insexhylsor: 8 st nr 643200 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

Förlängare: 3 st nr 641000 75; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-14 mm

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-32 mm
Antal delar	31
fyrkantfäste	1/2 tum
Längd	454 mm
Bredd	253 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643200 6
Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643200 10
Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643200 7
Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643200 4
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641000 75
Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643200 8
Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643200 12
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643200 14
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2
Sexkantsskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643200 5
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130